


Tastkop voor fibers als tasteruitvoering

FT-11-EPA-M5x30/F2x0,5

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E20765

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OB50; OBF; OO50

OB50

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

15

OBF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

25

OO50

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

45

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...70

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

0,007

Uitvoering sensorkop

recht

E20766



Tastkop voor fibers als tasteruitvoering

FT-11-EPA-M5x30/F2x0,5

Schroefdraad sensorkop	M5
Totale lengte [mm]	bedraadbaar
Fiberstructuur	⊙
Materialen	behuizing: messing wit-brons gecoat
Fiber-materiaal	PMMA
Materiaal sensorkop	aluminium
Toebehoren	
Leveringsomvang	zeskant moeren: 2 x M5 tandwielen: 2
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk