

E20773



Fibers van acryl op rol

ACRYLIC FIBRES ON REEL 20 M



Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-30...70
----------------------	------	----------

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	335,1
Totale lengte	[mm]	20000; (bedraadbaar)
Minimale buigradius	[mm]	30
Fiberstructuur		●
Fiberdiameter	[mm]	1
Buitendiameter	[mm]	2,2
Fiber-materiaal		PMMA
Materiaal fiber mantel		PE

E20773



Fibers van acryl op rol

ACRYLIC FIBRES ON REEL 20 M

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------