
E20810

Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-M-V-R3/5M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied		
Functieprincipe		Gescheiden zender/ontvanger systeem
Bereik		
Bereik met fiberoptiekversterker type		OKF; OUF
OKF		
Bereik fiberoptiek	[mm]	50
OUF		
Bereik fiberoptiek	[mm]	50
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...80
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	0,001
Totale lengte	[mm]	5000
Minimale buigradius	[mm]	20
Fiberstructuur		◉
Materiaal sensorkop		1.4305 (roestvast staal / 303)
Materiaal fiber mantel		Metaalsiliconen
Toebehoren		
Leveringsomvang		E20103