


Fibers als tasteruitvoering

FT-50-V-V-R5



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OBF; ODF; OMF

OBF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

150

ODF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

1

OMF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

175

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-58...315

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

112

Uitvoering sensorkop

haaks

Diameter sensorkop

[mm]

5

Totale lengte

[mm]

900

Minimale buigradius

[mm]

19

Fiberstructuur



E20829



Fibers als tasteruitvoering

FT-50-V-V-R5

Fiber-materiaal	glas
Materiaal sensorkop	1.4305 (roestvast staal / 303)
Materiaal fiber mantel	1.4305 (roestvast staal / 303)
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk