


Fibers als tasteruitvoering

FT-00-P-A-M4

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OKF; OUF

OKF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

20

OUF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

20

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...80

Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

recht

Schroefdraad sensorkop

M4

Totale lengte

[mm]

600

Minimale buigradius

[mm]

20

Materialen

Adapter: ABS

Fiber-materiaal

glas

Materiaal sensorkop

aluminium

E20835



Fibers als tasteruitvoering

FT-00-P-A-M4

Materiaal fiber mantel	PVC
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk