


Fibers als tasteruitvoering

FT-50-V-V-E4,7



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OBF; ODF; OMF

OBF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

150

ODF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

1

OMF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

175

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-58...315

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

112,5

Uitvoering sensorkop

recht

Diameter sensorkop

[mm]

4,7

Totale lengte

[mm]

900

Fiberstructuur



Fiber-materiaal

glas

Materiaal sensorkop

1.4305 (roestvast staal / 303)

Materiaal fiber mantel

1.4305 (roestvast staal / 303)

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk