


Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-50-V-V-M5/16/2M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

Bereik

Bereik met
fiberoptiekversterker type

ODF; OMF

ODF

Bereik fiberoptiek

[mm]

4

OMF

Bereik fiberoptiek

[mm]

1000

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-58...315

Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

recht

Totale lengte

[mm]

2000

Minimale buigradius

[mm]

19

Fiber-materiaal

glas

Materiaal sensorkop

1.4305 (roestvast staal / 303)

Materiaal fiber mantel

1.4305 (roestvast staal / 303)

E20977



Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-50-V-V-M5/16/2M

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk