



Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

No scale drawing available

Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

BereikTastbereik met
fiberoptiekversterker type

OBF

OBF

Tastbereik fiberoptiek [mm]

8

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]

-58...315

Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

recht

Diameter sensorkop [mm]

8

Totale lengte [mm]

900

Minimale buigradius [mm]

19

Fiberstructuur



Fiber-materiaal

glas

Materiaal sensorkop

1.4305 (roestvast staal / 303)

Materiaal fiber mantel

1.4305 (roestvast staal / 303)

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk