


E20990



Reflector voor laser-reflectorfotocellen

REFLECTOR LASER TS-10



1 M3 8 mm diep

Toepassingsgebied

Uitvoering rond, voor laser reflectorfotocellen, M3

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] -10...60

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g] 2,3

Afmetingen [mm] Ø 10 / L = 6

Reflectoroppervlakte [mm] Ø 8

Materialen Schroef: 1.4401 (roestvast staal / 316); veerring: 1.4401 (roestvast staal / 316); moer: 1.4401 (roestvast staal / 316); frontplaat: PMMA; basisplaat: ABS

Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk