


Reflector voor laser-reflectorfotocellen

REFLECTOR LASER TS-11X11



1 M3 8 mm diep

Toepassingsgebied

Uitvoering	rechthoekig, voor laser reflectorfotocellen, M3
------------	---

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-10...60
----------------------	------	----------

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	2,6
Afmetingen	[mm]	11 x 11 x 6
Reflectoroppervlakte	[mm]	9 x 9
Materialen	Schroef: 1.4401 (roestvast staal / 316); veerring: 1.4401 (roestvast staal / 316); Moer: 1.4401 (roestvast staal / 316); frontplaat: PMMA; basisplaat: ABS	

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------