


Reflector voor laser-reflectorfotocellen

REFLECTOR LASER TS-15



1 M3 8 mm diep

Toepassingsgebied

Uitvoering	rond, voor laser reflectorfotocellen, M3
------------	--

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-10...60
----------------------	------	----------

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	2,8
Afmetingen	[mm]	Ø 15 / L = 6
Reflectoroppervlakte	[mm]	Ø 13
Materialen		Schroef: 1.4401 (roestvast staal / 316); ringen: 1.4401 (roestvast staal / 316); Moer: 1.4401 (roestvast staal / 316); frontplaat: PMMA; basisplaat: ABS

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------