




## Fibers als tasteruitvoering

FT-00-P-A-M6



Toepassingsgebied	
Functieprincipe	Taster fotocel
Applicatie	Voor het gebruik in industriële applicaties
Bereik	
Tastbereik met fiberoptiekversterker type	OKF; OOF; OUF
<b>OKF</b>	
Tastbereik fiberoptiek [mm]	40
<b>OOF</b>	
Tastbereik fiberoptiek [mm]	200
<b>OUF</b>	
Tastbereik fiberoptiek [mm]	40
Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur [°C]	-20...80
Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	42,5
Uitvoering sensorkop	recht
Schroefdraad sensorkop	M6
Lengte sensorkop [mm]	25
Totale lengte [mm]	600; (+20 mm)
Minimale buigradius [mm]	20
Fiberstructuur	Ⓢ
Fiber-materiaal	glas
Materiaal sensorkop	aluminium
Materiaal fiber mantel	PVC
Toebehoren	
Leveringsomvang	zeskant moeren: 2 x M6, roestvast staal
	veerringen: 2
	Gekartelde moer: 1 x M11
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk