


Fibers als tasteruitvoering

FT-00-A-A-M6



Toepassingsgebied

Functieprincipe	Taster fotocel
Applicatie	Hoge temperatuurbestendigheid; Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving

Bereik

Tastbereik met fiberoptiekversterker type	OKF; OUF; OOF; OCF
OCF	
Tastbereik fiberoptiek [mm]	330
OKF	
Tastbereik fiberoptiek [mm]	40
OOF	
Tastbereik fiberoptiek [mm]	200
OUF	
Tastbereik fiberoptiek [mm]	40

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-40...290
---------------------------	-----------

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	48,5
Uitvoering sensorkop	recht
Schroefdraad sensorkop	M6

E20055



Fibers als tasteruitvoering

FT-00-A-A-M6

Totale lengte	[mm]	600
Minimale buigradius	[mm]	20; (bij vaste montage)
Fiberstructuur		①
Materialen		Adapter: ABS
Fiber-materiaal		glas
Materiaal sensorkop		aluminium
Materiaal fiber mantel		aluminium
Toebehoren		
Leveringsomvang		zeskant moeren: 2 x M6, roestvast staal
		tandwielen: 2
		Gekartelde moer: 1 x M11
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk