


Fibers als tasteruitvoering

FT-00-A-A-R4



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Applicatie

Voor het gebruik in industriële applicaties; Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

290

OKF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

40

OOF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

200

OUF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

40

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...290

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

51,5

Uitvoering sensorkop

haaks

Diameter sensorkop

[mm]

4

E20058



Fibers als tasteruitvoering

FT-00-A-A-R4

Lengte sensorkop	[mm]	10
Totale lengte	[mm]	600
Minimale buigradius	[mm]	20; (bij vaste montage)
Fiberstructuur		①
Materialen		Adapter: ABS
Fiber-materiaal		glas
Materiaal sensorkop		aluminium
Materiaal fiber mantel		aluminium

Toebehoren

Leveringsomvang	Klembeugel:, E10221
-----------------	---------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------