


Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-P-A-R3



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

Applicatie

Kleine buigradius

Bereik

Bereik met
fiberoptiekversterker type

OKF; OUF; OOF

OKF

Bereik fiberoptiek

[mm]

120

OOF

Bereik fiberoptiek

[mm]

400

OUF

Bereik fiberoptiek

[mm]

120

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...80

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

56

Uitvoering sensorkop

haaks

Diameter sensorkop

[mm]

3

Lengte sensorkop

[mm]

10

Totale lengte

[mm]

600

**Fibers met zender-/ontvanger combinatie**

FE-00-P-A-R3

Minimale buigradius	[mm]	10
Fiberstructuur		●
Materialen		Adapter: PPE
Fiber-materiaal		glas
Materiaal sensorkop		aluminium
Materiaal fiber mantel		PVC
Toebehoren		
Leveringsomvang		E20104
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk