


Fibers als tasteruitvoering

FT-00-P-V-E1/1M



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Applicatie

Voor het gebruik in industriële applicaties

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OKF; OUF; OOF

OKF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

8

OOF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

24

OUF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

8

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...80

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

41

Uitvoering sensorkop

recht

Diameter sensorkop

[mm]

1

Lengte sensorkop

[mm]

5

Totale lengte

[mm]

1000

E20077



Fibers als tasteruitvoering

FT-00-P-V-E1/1M

Minimale buigradius	[mm]	20
Fiberstructuur		ⓘ
Materialen		Adapter: PPE
Fiber-materiaal		glas
Materiaal sensorkop		1.4305 (roestvast staal / 303)
Materiaal fiber mantel		PVC
Toebehoren		
Leveringsomvang		Klembeugel:, E20107
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk