


Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-A-A-R3



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

Applicatie

Hoge temperatuurbestendigheid; Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving

Bereik

Bereik met
fiberoptiekversterker type

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Bereik fiberoptiek [mm] 990

OKF

Bereik fiberoptiek [mm] 120

OOF

Bereik fiberoptiek [mm] 400

OUF

Bereik fiberoptiek [mm] 120

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] -40...290

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g] 69

Uitvoering sensorkop haaks

Diameter sensorkop [mm] 3

E20129



Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-A-A-R3

Lengte sensorkop	[mm]	10
Totale lengte	[mm]	600
Minimale buigradius	[mm]	20; (bij vaste montage)
Fiberstructuur		●
Materialen		Adapter: ABS
Fiber-materiaal		glas
Materiaal sensorkop		aluminium
Materiaal fiber mantel		aluminium
Toebehoren		
Leveringsomvang		E20103
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk