




Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-P-A-R3/2,5M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

Bereik

Bereik met
fiberoptiekversterker type

OKF; OUF

OKF

Bereik fiberoptiek

[mm]

90

OUF

Bereik fiberoptiek

[mm]

90

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...80

Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

haaks

Diameter sensorkop

[mm]

3

Lengte sensorkop

[mm]

10

Totale lengte

[mm]

2500

Minimale buigradius

[mm]

10

Materialen

Adapter: PPE

Fiber-materiaal

glas

E20140



Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-P-A-R3/2,5M

Materiaal sensorkop	aluminium
Materiaal fiber mantel	PVC
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk