




Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-P-A-E2,5/2m

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E20359

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

Bereik

Bereik met
fiberoptiekversterker type

OKF; OUF

OKF

Bereik fiberoptiek [mm]

96

OUF

Bereik fiberoptiek [mm]

96

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]

-20...80

Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

recht

Diameter sensorkop [mm]

2,5

Lengte sensorkop [mm]

10

Totale lengte [mm]

2000

**Fibers met zender-/ontvanger combinatie**

FE-00-P-A-E2,5/2m

Minimale buigradius	[mm]	10
Materialen		Adapter: PPE
Fiber-materiaal		glas
Materiaal sensorkop		aluminium
Materiaal fiber mantel		PVC
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk