


Fibers als tasteruitvoering

FT-00-P-A-E3/0,8M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E20123

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OKF; OUF

OKF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

40

OUF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

40

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...80

Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

recht

Diameter sensorkop

[mm]

3

Lengte sensorkop

[mm]

25

Totale lengte

[mm]

800

E20149



Fibers als tasteruitvoering

FT-00-P-A-E3/0,8M

Minimale buigradius	[mm]	20
Materialen	Adapter: PPE	
Fiber-materiaal	glas	
Materiaal sensorkop	aluminium	
Materiaal fiber mantel	PVC	
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	