




## Fibers als tasteruitvoering

FT-30-A-A-M8



Toepassingsgebied	
Functieprincipe	Taster fotocel
Applicatie	Hoge temperatuurbestendigheid; Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
Bereik	
Tastbereik met fiberoptiekversterker type	OIF
OIF	
Tastbereik fiberoptiek [mm]	70
Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur [°C]	-40...290
Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	94,5
Uitvoering sensorkop	recht
Schroefdraad sensorkop	M8
Lengte sensorkop [mm]	35
Totale lengte [mm]	600
Minimale buigradius [mm]	30; (bij vaste montage)
Fiberstructuur	Ⓢ
Materialen	Adapter: PA (polyamide)
Fiber-materiaal	glas
Materiaal sensorkop	aluminium
Materiaal fiber mantel	aluminium
Toebehoren	
Leveringsomvang	zeskant moeren: 2 x M8, roestvast staal veerringen: 2 Gekartelde moer: 1 x M30
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk