


Fibers als tasteruitvoering

FT-30-A-A-R8

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Applicatie

Hoge temperatuurbestendigheid; Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving

Bereik

Tastbereik met fiberoptiekversterker type

OIF

OIF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

70

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...290

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

93,8

Uitvoering sensorkop

haaks

Diameter sensorkop

[mm]

8

Totale lengte

[mm]

600

Minimale buigradius

[mm]

30; (bij vaste montage)

Fiberstructuur



Materialen

Adapter: PA (polyamide)

E20153



Fibers als tasteruitvoering

FT-30-A-A-R8

Fiber-materiaal	glas
Materiaal sensorkop	aluminium
Materiaal fiber mantel	aluminium
Toebehoren	
Leveringsomvang	E20353
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk