


Fibers als tasteruitvoering

FT-30-P-A-M8



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Applicatie

Voor het gebruik in industriële applicaties

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OIF

OIF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

70

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...80

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

93

Uitvoering sensorkop

recht

Schroefdraad sensorkop

M8

Totale lengte

[mm]

600

Minimale buigradius

[mm]

30

Fiberstructuur



Materialen

Adapter: PA (polyamide)

Fiber-materiaal

glas

Materiaal sensorkop

aluminium

E20156



Fibers als tasteruitvoering

FT-30-P-A-M8

Materiaal fiber mantel	PVC
Toebehoren	
Leveringsomvang	zeskant moeren: 2 x M8, roestvast staal
	tandwielen: 2
	Gekartelde moer: 1 x M30
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk