


Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-30-A-A-R6



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

Applicatie

Hoge temperatuurbestendigheid; Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving

Bereik

Bereik met
fiberoptiekversterker type

OIF

OIF

Bereik fiberoptiek [mm]

300

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]

-40...290

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]

113,5

Uitvoering sensorkop

haaks

Diameter sensorkop [mm]

6

Totale lengte [mm]

600

Minimale buigradius [mm]

30; (bij vaste montage)

Fiberstructuur



Materialen

Adapter: PA (polyamide)

Fiber-materiaal

glas

Materiaal sensorkop

aluminium

E20161



Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-30-A-A-R6

Materiaal fiber mantel	aluminium
Toebehoren	
Leveringsomvang	Klembeugel:, E10221
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk