

Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-30-P-A-E3

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

Bereik

Bereik met
fiberoptiekversterker type

OIF

OIF

Bereik fiberoptiek

[mm]

100

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...80

Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

recht

Diameter sensorkop

[mm]

3

Totale lengte

[mm]

600

Minimale buigradius

[mm]

30

Fiberstructuur



Materialen

Adapter: PA (polyamide)

Fiber-materiaal

glas

Materiaal sensorkop

aluminium

Materiaal fiber mantel

PVC

E20166



Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-30-P-A-E3

Toebehoren

Leveringsomvang	E20105
-----------------	--------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------