


Fibers als tasteruitvoering

FT-00-M6

uitloop artikel



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OKF; OUF; OOF

OKF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

40

OOF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

200

OUF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

40

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...80

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

20,7

Uitvoering sensorkop

recht; direct aan te sluiten

Totale lengte

[mm]

26

Fiberstructuur



Fiber-materiaal

glas

E20215



Fibers als tasteruitvoering

FT-00-M6

Materiaal sensorkop	1.4305 (roestvast staal / 303)
Toebehoren	
Leveringsomvang	zeskant moeren: 4 x M6, roestvast staal
	tandwielen: 2
	Gekartelde moer: 1 x M11
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk