


Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-30-P-A-M6/2M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E20328

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

Bereik

Bereik met
fiberoptiekversterker type

OIF

OIF

Bereik fiberoptiek [mm]

270

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]

-20...80

Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

recht

Schroefdraad sensorkop

M6

Lengte sensorkop [mm]

35

Totale lengte [mm]

2000

Minimale buigradius [mm]

30

Fiberstructuur



**Fibers met zender-/ontvanger combinatie**

FE-30-P-A-M6/2M

Materialen	Adapter: PA (polyamide)
Fiber-materiaal	glas
Materiaal sensorkop	aluminium
Materiaal fiber mantel	PVC
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk