


Fibers als tasteruitvoering

FT-30-P-A-M8/2M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Functieprincipe	Taster fotocel
-----------------	----------------

Bereik

Tastbereik met fiberoptiekversterker type	OIF
--	-----

OIF

Tastbereik fiberoptiek [mm]	56
-----------------------------	----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-20...80
---------------------------	----------

Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop	recht
Schroefdraad sensorkop	M8
Totale lengte [mm]	2000
Minimale buigradius [mm]	30
Fiberstructuur	⓪
Materialen	Adapter: PA (polyamide)
Fiber-materiaal	glas
Materiaal sensorkop	aluminium
Materiaal fiber mantel	PVC

E20221



Fibers als tasteruitvoering

FT-30-P-A-M8/2M

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------