




## Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-P-A-R3



Toepassingsgebied	
Uitvoering	90° verdraaien van de lichtstraal
Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem
Applicatie	Voor het gebruik in industriële applicaties
Bereik	
Bereik met fiberoptiekversterker type	OKF; OUF; OOF
OKF	
Bereik fiberoptiek [mm]	120
OOF	
Bereik fiberoptiek [mm]	400
OUF	
Bereik fiberoptiek [mm]	120
Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur [°C]	-20...80
Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	54,5
Uitvoering sensorkop	haaks
Diameter sensorkop [mm]	5
Lengte sensorkop [mm]	14
Totale lengte [mm]	600
Minimale buigradius [mm]	20
Fiberstructuur	●
Fiber-materiaal	glas
Materiaal sensorkop	aluminium
Materiaal fiber mantel	PVC
Toebehoren	
Leveringsomvang	E20104
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk