

Fibers als tasteruitvoering

FT-30-A-A-R8/3M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OIF

OIF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

45

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...290

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

240

Uitvoering sensorkop

haaks

Diameter sensorkop

[mm]

8

Totale lengte

[mm]

3000

Minimale buigradius

[mm]

30; (bij vaste montage)

Fiberstructuur



Materialen

Adapter: PA (polyamide)

Fiber-materiaal

glas

Materiaal sensorkop

aluminium

E20248



Fibers als tasteruitvoering

FT-30-A-A-R8/3M

Materiaal fiber mantel	aluminium
Toebehoren	
Leveringsomvang	E20353
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk