



Fibers als tasteruitvoering

FT-00-M-V-M6/0,3M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E20489

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

No scale drawing available

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Taster fotocel
-----------------	----------------

Bereik

Tastbereik met fiberoptiekversterker type	OKF; OUF
---	----------

OKF

Tastbereik fiberoptiek [mm]	20
-----------------------------	----

OUF

Tastbereik fiberoptiek [mm]	20
-----------------------------	----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-20...80
---------------------------	----------

Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop	recht
Schroefdraad sensorkop	M6
Totale lengte [mm]	300
Minimale buigradius [mm]	20
Fiber-materiaal	acryl
Materiaal sensorkop	1.4305 (roestvast staal / 303)
Materiaal fiber mantel	Metaalsiliconen

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------