


Fibers als tasteruitvoering

FT-30-P-A-E6/2m

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OIF

OIF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

32

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...80

Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

recht

Diameter sensorkop

[mm]

6

Totale lengte

[mm]

2000

Minimale buigradius

[mm]

30

Materialen

Adapter: PA (polyamide)

Fiber-materiaal

glas

Materiaal sensorkop

aluminium

Materiaal fiber mantel

PVC

E20316



Fibers als tasteruitvoering

FT-30-P-A-E6/2m

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------