


Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-30-A-A-E3/1m

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E20347

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

Bereik

Bereik met
fiberoptiekversterker type

OIF

OIF

Bereik fiberoptiek [mm]

100

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]

-40...290

Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

recht

Diameter sensorkop [mm]

3

Totale lengte [mm]

1000

Minimale buigradius [mm]

30

Materialen

Adapter: PA (polyamide)

Fiber-materiaal

glas

Materiaal sensorkop

aluminium

E20345



Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-30-A-A-E3/1m

Materiaal fiber mantel	aluminium
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk