


Fibers als tasteruitvoering

FT-00-P-A-R4/1,5M



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Applicatie

Voor het gebruik in industriële applicaties

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OKF; OUF

OKF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

36

OUF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

36

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...80

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

68,5

Uitvoering sensorkop

haaks

Diameter sensorkop

[mm]

4

Lengte sensorkop

[mm]

10

Totale lengte

[mm]

1500

Minimale buigradius

[mm]

20

Fiberstructuur



E20351



Fibers als tasteruitvoering

FT-00-P-A-R4/1,5M

Materialen	Adapter: PPE
Fiber-materiaal	glas
Materiaal sensorkop	aluminium
Materiaal fiber mantel	PVC
Toebehoren	
Leveringsomvang	E20103
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk