


## Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-P-A-E2,5/1,5M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



## Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

## Bereik

Bereik met  
fiberoptiekversterker type

OKF; OUF

## OKF

Bereik fiberoptiek

[mm]

108

## OUF

Bereik fiberoptiek

[mm]

108

## Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...80

## Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

recht

Diameter sensorkop

[mm]

2,5

Lengte sensorkop

[mm]

10

Totale lengte

[mm]

1500

Minimale buigradius

[mm]

10

Materialen

Adapter: PPE

Fiber-materiaal

glas

# E20358



## Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-P-A-E2,5/1,5M

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Materiaal sensorkop    | aluminium |
| Materiaal fiber mantel | PVC       |
| Opmerkingen            |           |
| Verpakkingseenheid     | 1 stuk    |