


Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-A-A-R3/2m

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E20366

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

Bereik

Bereik met
fiberoptiekversterker type

OKF; OUF

OKF

Bereik fiberoptiek

[mm]

96

OUF

Bereik fiberoptiek

[mm]

96

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...290

Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

haaks

Diameter sensorkop

[mm]

3

Lengte sensorkop

[mm]

10

Totale lengte

[mm]

2000

E20365



Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-A-A-R3/2m

Minimale buigradius	[mm]	20
Materialen		Adapter: ABS
Fiber-materiaal		glas
Materiaal sensorkop		aluminium
Materiaal fiber mantel		aluminium
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk