


Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-A-V-E1/1M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

Bereik

Bereik met
fiberoptiekversterker type

OKF; OUF

OKF

Bereik fiberoptiek

[mm]

50

OUF

Bereik fiberoptiek

[mm]

50

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...290

Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

recht

Diameter sensorkop

[mm]

1

Lengte sensorkop

[mm]

5

Totale lengte

[mm]

1000

Minimale buigradius

[mm]

20

Materialen

Adapter: ABS

Fiber-materiaal

glas

E20369



Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-A-V-E1/1M

Materiaal sensorkop	1.4305 (roestvast staal / 303)
Materiaal fiber mantel	aluminium
Toebehoren	
Leveringsomvang	E20103
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk