


Fibers als tasteruitvoering

FT-18-P-A-M6

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Applicatie

Voor het gebruik in industriële applicaties

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OGF

OGF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

15

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...80

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

50,2

Uitvoering sensorkop

recht

Schroefdraad sensorkop

M6

Lengte sensorkop

[mm]

35

Totale lengte

[mm]

600

Minimale buigradius

[mm]

20

Fiberstructuur



Materialen

Adapter: PPE

E20383



Fibers als tasteruitvoering

FT-18-P-A-M6

Fiber-materiaal	glas
Materiaal sensorkop	aluminium
Materiaal fiber mantel	PVC
Toebehoren	
Leveringsomvang	zeskant moeren: 4 x M6, roestvast staal tandwielen: 2
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk