




Fibers als tasteruitvoering

FT-18-P-A-R5

uitloop artikel



Toepassingsgebied	
Functieprincipe	Taster fotocel
Applicatie	Voor het gebruik in industriële applicaties
Bereik	
Tastbereik met fiberoptiekversterker type	OGF
OGF	
Tastbereik fiberoptiek [mm]	12
Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur [°C]	-20...80
Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	59,4
Uitvoering sensorkop	haaks
Diameter sensorkop [mm]	5
Lengte sensorkop [mm]	10
Totale lengte [mm]	600
Minimale buigradius [mm]	20
Fiberstructuur	Ⓜ
Materialen	Adapter: PPE

E20384



Fibers als tasteruitvoering

FT-18-P-A-R5

Fiber-materiaal	glas
Materiaal sensorkop	aluminium
Materiaal fiber mantel	PVC
Toebehoren	
Leveringsomvang	Klembeugel:, E10221
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk