


## Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-S-V-M4/0,4M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



## Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

## Bereik

Bereik met  
fiberoptiekversterker type

OKF; OUF

## OKF

Bereik fiberoptiek

[mm]

120

## OUF

Bereik fiberoptiek

[mm]

120

## Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...80

## Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

recht

Schroefdraad sensorkop

M4

Lengte sensorkop

[mm]

15

Totale lengte

[mm]

400

Minimale buigradius

[mm]

20

Materialen

Adapter: ABS

Fiber-materiaal

glas

# E20394



## Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-S-V-M4/0,4M

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Materiaal sensorkop    | 1.4305 (roestvast staal / 303) |
| Materiaal fiber mantel | siliconen                      |
| <b>Opmerkingen</b>     |                                |
| Verpakkingseenheid     | 1 stuk                         |