


Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-30-P-A-R6/0,8m

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E20329

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

Bereik

Bereik met
fiberoptiekversterker type

OIF

OIF

Bereik fiberoptiek [mm]

300

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]

-20...80

Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

haaks

Totale lengte [mm]

800

Minimale buigradius [mm]

30

Materialen

Adapter: PA (polyamide)

Fiber-materiaal

glas

Materiaal sensorkop

aluminium

Materiaal fiber mantel

PVC

E20396



Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-30-P-A-R6/0,8m

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------