


# E21015



## Reflector tape

REFLECTION TAPE TS-02/1M



### Toepassingsgebied

Uitvoering voor rood en infrarood reflector fotocellen

### Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] -25...65

Opmerking voor de omgevingstemperatuur permanent

kortstondig: 80 °C / 30 min

hechttemperatuur: +16...+25 °C

### Mechanische eigenschappen

Gewicht [g] 23

Afmetingen [mm] 50 x 1000 x 0,4

Reflectoroppervlakte [mm] 50 x 1000

Materialen kunststof; acryl

# E21015



## Reflector tape

REFLECTION TAPE TS-02/1M

Lengte	[mm]	1000
--------	------	------

### Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

### Aanvullende informatie

typische reflectiewaarde bij een kijkhoek van 0,2 °	[cd/lx * m <sup>2</sup> ]
---	---------------------------

openingshoek van het uittredende licht 5 ° / 40 °	1000 / # 300
---	--------------