


Fibers als tasteruitvoering

FT-11-M-V-M6/3M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OB5030

OB50

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

26

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...150

Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

recht

Schroefdraad sensorkop

M6

Lengte sensorkop

[mm]

45

Totale lengte

[mm]

3000

Minimale buigradius

[mm]

20

Fiber-materiaal

glas

Materiaal sensorkop

1.4305 (roestvast staal / 303)

Materiaal fiber mantel

Metaalsiliconen

E21039



Fibers als tasteruitvoering

FT-11-M-V-M6/3M

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------