



Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

No scale drawing available

Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

BereikTastbereik met
fiberoptiekversterker type

OBF

OBF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

26

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...150

Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

haaks

Totale lengte

[mm]

3000

Minimale buigradius

[mm]

20

Fiber-materiaal

glas

Materiaal sensorkop

1.4305 (roestvast staal / 303)

Materiaal fiber mantel

Metaalsiliconen

Toebehoren

Leveringsomvang

E20103

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk