


Fibers als tasteruitvoering

FT-00-M-W-M6/3M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OKF; OUF

OKF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

26

OUF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

26

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...150

Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

recht

Schroefdraad sensorkop

M6

Totale lengte

[mm]

3000

Minimale buigradius

[mm]

20

Fiberstructuur



Fiber-materiaal

glas

Materiaal sensorkop

1.4404 (roestvast staal / 316L)

Materiaal fiber mantel

Metaalsiliconen

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk