


Montageset voor positiesensoren

M12 ANGLE BRACKET 500



Toepassingsgebied

Uitvoering

klemcilinderbevestiging

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

50,5

Wijze van montage

Rondprofiel; (Ø 10 mm)

Afmetingen

[mm]

Ø 12,2

Materialen

houder: 1.4571 (roestvast staal / 316Ti); Klemcilinder: 1.4408 (roestvast staal)

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk