


Montageset voor optische sensoren

O4 MOUNTING BRACKET 200



Toepassingsgebied

Uitvoering

klemcilinderbevestiging

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

131

Wijze van montage

Rondprofiel; ($\varnothing 12$ mm)

Materialen

1.4404 (roestvast staal / 316L); Klemcilinder: zinkdrukgiets

Toebehoren

Leveringsomvang

cilindrische schroeven: 2 x M5 x 10

Moer: 1 x M5

cilindrische schroef: 1 x M5 x 16

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk