


Montageset voor positiesensoren

CLAMP AND BRACKET



Toepassingsgebied

Uitvoering

klemcilinderbevestiging

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

47

Wijze van montage

Rondprofiel; (Ø 10 mm)

Afmetingen

[mm]

27,3 x 20 x 44,3

Materialen

houder: roestvast staal; Klemcilinder: roestvast staal; Schroef: roestvast staal; Moer: roestvast staal

Toebehoren

Leveringsomvang

cilindrische schroef: 1 x M4 x 12

Moer: M4

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk