




Fibers als tasteruitvoering

FT-11-EPV-O6/FHx1/2m



- 1 inwendige zeskant 3 mm
- 2 gat voor de montagegereedschap

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Taster fotocel
Applicatie	Voor het gebruik in industriële applicaties

Bereik

Bereik met fiberoptiekversterker type	OBF; OO50; OCF
OBF	
Bereik fiberoptiek [mm]	70
OO50	
Bereik fiberoptiek [mm]	150



Fibers als tasteruitvoering

FT-11-EPV-O6/FHx1/2m

OCF (High Power)		
Bereik fiberoptiek	[mm]	490
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...70
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	50
Uitvoering sensorkop		haaks
Schroefdraad sensorkop		M6
Totale lengte	[mm]	2000
Minimale buigradius	[mm]	2
Fiberstructuur		⊙
Kerndoorsnede	[mm]	1
Fiber-materiaal		PMMA
Materiaal sensorkop		1.4305 (roestvast staal / 303)
Materiaal fiber mantel		PE
Toebehoren		
Leveringsomvang		zeskant moeren: 2 x M6
		tandwielen: 2
Toebehoren (optioneel)		Snijmes voor fibers:, E20600
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk