


E2M204



Verbindingskabel voor camera's met videouitgang

CONNECTION CABLE M16 11M



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Vergulde contacten
Uitvoering	camera met videouitgang O2M20x
Siliconenvrij	ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 60 DC
Beschermklasse		II
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	4

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-45...85
Beschermklasse		IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	589,5
Materialen		behuizing: PVC; Afdichting: EPDM
Materiaal overwerpmoer		PVC

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M16, recht; codering: A; Vergrendeling: PVC; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm




Verbindingskabel voor camera's met videouitgang

CONNECTION CABLE M16 11M

Elektrische aansluiting

Kabel: 11 m, PVC, zwart, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M16, recht; codering: A; Vergrendeling: PVC; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm

